


品番：EA425BR-33

品名：R 3/8"x9.53mm ミニボールバルブ



販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/07 08:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



型番	口径	長さ	重量
EA425BR-33	R3/8"	42.5mm	13.5g

仕様	内容
材質	真鍮(クロムメッキ)
使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10~80℃
使用流体	空気・水・油

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BR-1303
取付ねじ	R3/8”	適用管外径	9.53mm
ボア径	6mm	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10～80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ)		

銅管用リング式
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。
一次側がテーパ（R）外ネジ、二次側がリング式の銅管固定用継手です。
銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.