


品番 : EA425BV-22

品名 : Rc1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/07/06 00:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |



| 品番 | 規格 | 寸法 | 重量 |
|------------|--------------|------|--------|
| EA425BV-22 | Rc1/4"xG1/4" | φ6mm | 0.02kg |

| 品番 | 規格 | 寸法 | 重量 |
|------------|--------------|------|--------|
| EA425BV-22 | Rc1/4"xG1/4" | φ6mm | 0.02kg |

| 品番 | 規格 | 寸法 | 重量 |
|------------|--------------|------|--------|
| EA425BV-22 | Rc1/4"xG1/4" | φ6mm | 0.02kg |

仕様

| | | | |
|------|----------------------------|------|----------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BV-1022 |
| 取付ねじ | 雄: G1/4" 雌: Rc1/4" | ポア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |

内・外ネジ型タイプ

一次側がテーパ(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。

配管環境に良い製品として使用されています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.