


品番：EA425BV-33

品名：Rc3/8"xG 3/8" ミニボールバルブ



販売価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
カタログ価格	2,030円(税抜) / 2,233円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/12/17 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1089ページ		



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BV-2033
取付ねじ	雄: G3/8" 雌: Rc3/8"	ポア径	8mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)
内・外ネジ型タイプ			
一次側がテーパ(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。			
配管環境に良い製品として使用されています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.