


品番：EA425BW-11

品名：Rc1/8"xG 1/8" ミニボールバルブ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,710円(税抜) / 1,881円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,710円(税抜) / 1,881円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 34 (2026/04/30 14:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |



| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 |
|------------|----------------|----|-------|
| EA425BW-11 | Rc1/8" x G1/8" | 個 | 1,710 |

| 品名 | 規格 | 単位 | 価格 |
|------------|----------------|----|-------|
| EA425BW-11 | Rc1/8" x G1/8" | 個 | 1,710 |

仕様

| | | | |
|------|----------------------------|------|----------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BW-1011 |
| 取付ねじ | Rc1/8" x G1/8" | ポア径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |

両内ネジ型タイプ

一次側がテーパ(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)内ネジの配管用バルブです。

面間も短く、狭小な場所の配管にも適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.