


品番：EA425BW-22

品名：Rc1/4"xG 1/4" ミニボールバルブ



販売価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 34 (2026/04/30 15:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品名	型番	寸法	材質	重量
ミニボールバルブ	EA425BW-22	Rc1/4" x G1/4"	真鍮(クロムメッキ)	約 10g

品名	型番	寸法	材質	重量
ミニボールバルブ	EA425BW-22	Rc1/4" x G1/4"	真鍮(クロムメッキ)	約 10g

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BW-1022
取付ねじ	Rc1/4" x G1/4"	ポア径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

両内ネジ型タイプ

一次側がテーパ(Rc)内ネジ、二次側が平行(G)内ネジの配管用バルブです。

面間も短く、狭小な場所の配管にも適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.