


品番：**EA425BY-120**

品名：R 3/4"x20.5mm ボールバルブ(真鍮)



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 00:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		



品番	規格	材質	取付ねじ	タケノコ外径	適合ホース内径	使用圧力	使用温度
EA425BY-120	R3/4"	真鍮	R3/4"	20.5mm	19~20mm	0.98MPa以下	-10~80℃



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BY-0620
取付ねじ	R3/4"	タケノコ外径	20.5mm
適合ホース内径※	19~20mm	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用流体	空気・水・油	使用温度	-10~80℃(凍結箇所を除く)
材質	真鍮(クロムメッキ)		

ホースジョイント一体型タイプ

一次側がテーパ外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用のボールバルブ

ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

代替品

	<p>品番 EA425BJ-620</p> <p>コメント ホースノット一体型</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.