

品番：EA425CA-3

品名：Rc3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,000円(税抜) / 6,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/06 00:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1049ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|------|----------------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | UW-1033 |
| 取付ねじ | Rc3/8"×Rc3/8" | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~120℃(凍結箇所を除く) | 材質 | ステンレス |
| 両内ネジ型タイプ | | | |
| 一次側・二次側共に、テーパー(Rc)内ネジの配管用バルブです。 | | | |
| ハンドルの回転方向が自由に設定できます。 | | | |
| 面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.