

品番：EA425CA-8

品名：8mmx 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,730円(税抜) / 10,703円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,730円(税抜) / 10,703円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/28 04:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                   |         |              |
|-------|-------------------|---------|--------------|
| メーカー  | アオイ               | 型番      | AWVL-8-0     |
| シリーズ  | AW W-インターロック式締付継手 | 用途      | ミニチュアバルブ(L型) |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管          | 適用パイプ外径 | 8mm          |
| 使用流体  | 空気・水・油            | 使用圧力    | 2.0MPa以下     |
| 使用温度  | 100℃以下            | 材質      | SUS316       |
| 入数    | 1個                |         |              |

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

