


品番：EA425CB-6

品名：6mmx 6mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



販売価格	8,840円(税抜) / 9,724円(税込)		
カタログ価格	8,840円(税抜) / 9,724円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWVS-6-0
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ミニチュアバルブ(S型)
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用流体	空気・水・油	使用圧力	2.0MPa以下
使用温度	100℃以下	材質	SUS316
入数	1個		

真空ラインでも使用可能です。

機密性の問題から燃料系ガスの使用に向きません。(エア(空気)は問題ございません。)

継手内部に弁(逆止弁など)があるわけではないので、入口・出口のような方向性を持たせておりません。

高圧・高温・低温に耐えられます。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.