


品番 : EA425CC-4

品名 : R 1/8"x 4mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



販売価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
カタログ価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



品番	仕様	価格
EA425CC-4	ミニチュアバルブ	9,220円(税抜)
EA425CC-4	ミニチュアバルブ	10,142円(税込)

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWVD-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ミニチュアバルブ(D型)
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	4mm
使用流体	空気・水・油	使用圧力	2.0MPa以下
使用温度	100℃以下	取付ねじ	R1/8"
推奨締付トルク	7~9N・m	材質	SUS316
入数	1個		

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.