


品番 : EA425CE-104

品名 : R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/11 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法

● 使用温度: -196℃~600℃

● 適用圧力: 10MPa(100kgf/cm²)

品名	規格	材質	寸法
AW W-ユニオン	R1/2"	SUS316	10mm

品名	規格	材質	寸法
AW W-ユニオン	R1/2"	SUS316	10mm

品名	規格	材質	寸法
AW W-ユニオン	R1/2"	SUS316	10mm

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWH-10-4
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ハーフユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.