

品番：EA425CE-82

品名：R 1/4" x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,520円(税抜) / 1,672円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/03/28 02:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ                       |      |   |



● 管継手の仕様管理方法  
● 使用温度：-196℃～600℃  
● 適用圧力：標準型AW W-1000系は0.1MPa～1.0MPa、AW W-2000系は0.1MPa～2.0MPa

| 型番        | 適用圧力 (MPa) | 適用温度 (℃) |
|-----------|------------|----------|
| AW W-1000 | 0.1～1.0    | -196～600 |
| AW W-2000 | 0.1～2.0    | -196～600 |

| 型番        | 適用圧力 (MPa) | 適用温度 (℃) |
|-----------|------------|----------|
| AW W-1000 | 0.1～1.0    | -196～600 |
| AW W-2000 | 0.1～2.0    | -196～600 |

### 仕様

|         |                   |         |         |
|---------|-------------------|---------|---------|
| メーカー    | アオイ               | 型番      | AWH-8-2 |
| シリーズ    | AW W-インターロック式締付継手 | 用途      | ハーフユニオン |
| 適用パイプ   | ステンレス鋼鋼管          | 適用パイプ外径 | 8mm     |
| 使用温度    | -196～600℃         | 取付ねじ    | R1/4"   |
| 推奨締付トルク | 12～14N・m          | 材質      | SUS316  |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.