


品番：EA425CE-82

品名：R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)




販売価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
カタログ価格	1,520円(税抜) / 1,672円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/10 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



● 管継手の仕様管理方法
● 使用温度：-196℃～600℃
● 適用圧力：1.0MPa(10kgf/cm²)
● 適用パイプ：ステンレス鋼鋼管(外径8mm)

規格	外径	長さ	重量
AW	8	12	0.012
AW	8	14	0.014
AW	8	16	0.016
AW	8	18	0.018
AW	8	20	0.020
AW	8	22	0.022
AW	8	24	0.024
AW	8	26	0.026
AW	8	28	0.028
AW	8	30	0.030



STEP-UP/US

規格	外径	長さ	重量
AW	8	12	0.012
AW	8	14	0.014
AW	8	16	0.016
AW	8	18	0.018
AW	8	20	0.020
AW	8	22	0.022
AW	8	24	0.024
AW	8	26	0.026
AW	8	28	0.028
AW	8	30	0.030

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWH-8-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ハーフユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196～600℃	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12～14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.