

品番：EA425CF-103

品名：R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ` /ステンス製)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,950円(税抜) / 3,245円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,950円(税抜) / 3,245円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/06/11 00:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ                       |      |   |



| 品番          | 規格          | 材質     | 寸法   | 重量     | 価格     |
|-------------|-------------|--------|------|--------|--------|
| EA425CF-103 | R 3/8"x10mm | SUS316 | 10mm | 0.12kg | 2,950円 |

#### 仕様

|         |                   |         |          |
|---------|-------------------|---------|----------|
| メーカー    | アオイ               | 型番      | AWL-10-3 |
| シリーズ    | AW W-インターロック式締付継手 | 用途      | エルボユニオン  |
| 適用パイプ   | ステンレス鋼鋼管          | 適用パイプ外径 | 10mm     |
| 使用温度    | -196~600℃         | 取付ねじ    | R3/8"    |
| 推奨締付トルク | 22~24N・m          | 材質      | SUS316   |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.