


品番：EA425CG-12

品名：12mmx12mm ユニオン(ステンス製)



販売価格	3,710円(税抜)／4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜)／4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/10 07:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	AWS-12-0
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ストレートユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	−196～600℃	材質	SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.