

品番 : EA425CH-8

品名 : 8mmx 8mm ユニオン(エルボ / ステンレス製)



販売価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
カタログ価格	2,950円(税抜) / 3,245円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/15 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1065ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	AWF-8-0
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	両口エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼钢管	適用パイプ外径	8mm
使用温度	-196~600°C	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.