

品番：EA425CJ-10

品名：10mmx10mmx10mm ユニオン(T型/ステンレス製)



販売価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
カタログ価格	5,230円(税抜) / 5,753円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/11 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	AWT-10-0
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	T型ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用温度	-196~600℃	材質	SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.