


品番：EA425CL-62

品名：R 1/4"x 6mmx 6mm ユニオン(T型/ステンス製)



販売価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜) / 4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



品番	規格	材質	取付ねじ	取付ねじ径	取付ねじ長さ	取付ねじ規格	取付ねじ規格	取付ねじ規格	取付ねじ規格
AWC-6-2	R1/4"	SUS316	R1/4"	1/4"	1.5"	UNF	1/4"	1.5"	UNF

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWC-6-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	C型ユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	6mm
使用温度	-196~600℃	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.