


品番：EA425DC-83

品名：R 3/8"x 8mm ユニオン(雄ねじエルボ / ステンレス製)



販売価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/14 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	規格	材質	寸法	重量
EA425DC-83	R3/8"x8mm	SUS316	φ8mm	0.12kg

#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	USL-083
シリーズ	オールステンレス製ワンタッチジョイント	用途	エルボユニオン
チューブ外径	8mm	使用圧力	0~1.0MPa
使用流体	空気・水	使用温度	-15~120℃ (凍結なきこと)
接続ねじ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
材質	SUS316		

工具不要で、配管スペースを大幅に縮小  
軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。  
プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取外しができます。

配管スペースを大幅に縮小。  
チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。  
又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

