


品番 : EA425DG-10

品名 : R 3/8"x10mm スピートコントローラ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,700円(税抜) / 8,470円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,700円(税抜) / 8,470円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/14 03:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ                      |      |   |



| 品番         | 仕様                             | 在庫 | 価格                      |
|------------|--------------------------------|----|-------------------------|
| EA425DG-10 | R 3/8"x10mm スピートコントローラ(ステンレス製) | 3  | 7,700円(税抜) / 8,470円(税込) |

### 仕様

|         |                     |        |         |
|---------|---------------------|--------|---------|
| メーカー    | アオイ                 | 型番     | SCS-103 |
| 制御方式    | メータアウト              | チューブ外径 | 10mm    |
| 使用圧力    | 0~1.0MPa            | 使用流体   | 空気      |
| 使用温度    | -10~60℃<br>(凍結なきこと) | 配管ねじ径  | R3/8"   |
| 推奨締付トルク | 22~24N・m            | 材質     | SUS316  |

流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。

コンパクトで機能的です。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.