

品番：EA425DG-103

品名：R 3/8"x10mm ニードルバルブ(ステンス製)



販売価格	6,440円(税抜)／7,084円(税込)		
カタログ価格	6,440円(税抜)／7,084円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/10 07:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



型番	口径	長さ	重量	材質
EA425DG-103	3/8"	100mm	0.15kg	SUS316

仕様

メーカー	アオイ	型番	RNAW-103
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	10mm
使用圧力	0～2.0MPa	使用流体	空気・水・油
使用温度	－10～120℃ (凍結なきこと)	取付ねじ	R3/8”
推奨締付トルク	22～24N・m	材質	SUS316
流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。			
コンパクトで機能的です。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.