

品番 : EA425DG-7

品名 : R 1/4" x 8mm スピートコントローラ(ステンレス製)



販売価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
カタログ価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/15 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



型番	仕様	在庫
SCS-082	ステンレス製	3

仕様

メーカー	アオイ	型番	SCS-082
制御方式	メータアウト	チューブ外径	8mm
使用圧力	0~1.0MPa	使用流体	空気
使用温度	-10~60℃ (凍結なきこと)	配管ねじ径	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316

流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。

コンパクトで機能的です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.