

品番 : EA425DG-7

品名 : R 1/4"x 8mm スピートコントローラ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,390円(税抜) / 7,029円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,390円(税抜) / 7,029円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/11/01 08:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1081ページ | | |



| 品番 | 仕様 | 在庫 |
|-----------|--------------------------------|----|
| EA425DG-7 | R 1/4"x 8mm スピートコントローラ(ステンレス製) | 1 |

| 品番 | 仕様 | 在庫 |
|-----------|--------------------------------|----|
| EA425DG-7 | R 1/4"x 8mm スピートコントローラ(ステンレス製) | 1 |

仕様

| | | | |
|-------|---------------------|--------|---------|
| メーカー | アオイ | 型番 | SCS-082 |
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | 使用流体 | 空気 |
| 使用温度 | -10~60℃ (凍結なきこと) | チューブ外径 | 8mm |
| 配管ねじ径 | R(PT)1/4" | 材質 | SUS316 |

流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。

コンパクトで機能的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.