

品番：EA425DJ-2

品名：Rc1/4" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,400円(税抜) / 5,940円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,400円(税抜) / 5,940円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/04/04 11:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ                      |      |   |



|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 品番      | EA425DJ-2                   |
| 品名      | Rc1/4" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製) |
| メーカー    | アオイ                         |
| 用途      | ソケットメス                      |
| 使用流体    | 空気・水・油                      |
| 使用圧力    | 0~1.4MPa                    |
| 使用温度    | -10~150℃<br>(凍結なきこと)        |
| ねじサイズ   | Rc1/4"                      |
| 推奨締付トルク | 12~24N・m                    |
| 材質      | SUS316                      |

#### 仕様

|                   |        |         |                      |
|-------------------|--------|---------|----------------------|
| メーカー              | アオイ    | 型番      | CPR-SSV × Rc1/4      |
| 用途                | ソケットメス | 使用圧力    | 0~1.4MPa             |
| 使用流体              | 空気・水・油 | 使用温度    | -10~150℃<br>(凍結なきこと) |
| ねじサイズ             | Rc1/4" | 推奨締付トルク | 12~24N・m             |
| 材質                | SUS316 |         |                      |
| 無漏洩タイプ            |        |         |                      |
| 接続・脱着時に漏れのないシール機構 |        |         |                      |
| RoHS対応品           |        |         |                      |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.