

品番：EA425DJ-3

品名：Rc3/8" カプラーソケット(雌ねじ/ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,890円(税抜) / 7,579円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,890円(税抜) / 7,579円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/04 12:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|--------|---------|----------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | CPR-SSV × Rc3/8 |
| 用途 | ソケットメス | 使用圧力 | 0~1.4MPa |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 使用温度 | -10~150℃ (凍結なきこと) |
| ねじサイズ | Rc3/8" | 推奨締付トルク | 22~24N・m |
| 材質 | SUS316 | | |
| 無漏洩タイプ | | | |
| 接続・脱着時に漏れのないシール機構 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.