

品番：EA425DJ-4

品名：Rc1/2" カプラーソケット(雌ねじ/ステンス製)



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/04 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	EA425DJ-4
品名	Rc1/2" カプラーソケット(雌ねじ/ステンス製)
メーカー	アオイ
用途	ソケットメス
使用流体	空気・水・油
使用圧力	0~1.4MPa
使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	Rc1/2"
推奨締付トルク	28~30N・m
材質	SUS316

仕様

メーカー	アオイ	型番	CPR-SSV × Rc1/2
用途	ソケットメス	使用圧力	0~1.4MPa
使用流体	空気・水・油	使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	Rc1/2"	推奨締付トルク	28~30N・m
材質	SUS316		
無漏洩タイプ			
接続・脱着時に漏れのないシール機構			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.