


品番 : EA425DK-1

品名 : R 1/8" カプラーソケット(雄ねじ/ステンス製)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/15 18:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品番	規格	材質	圧力	温度	トルク
EA425DK-1	R1/8"	SUS316	0~1.4MPa	-10~150℃	7~9N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	CPR-SSV × R1/8
用途	ソケットオス	使用圧力	0~1.4MPa
使用流体	空気・水・油	使用温度	-10~150℃ (凍結なきこと)
ねじサイズ	R1/8"	推奨締付トルク	7~9N・m
材質	SUS316		
無漏洩タイプ			
接続・脱着時に漏れのないシール機構			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.