

品番 : EA425DK-2

品名 : R 1/4" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 05:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



カタログ訂正

24/10/16 使用流体に「ガソリン」「灯油」は適しません。(No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー	アオイ	型番	CPR-SSV × R1/4
用途	ソケットオス	使用圧力	0~1.4MPa
使用流体	空気・水・油	使用温度	-10~150°C (凍結なきこと)
ねじサイズ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N·m
材質	SUS316		

無漏洩タイプ

接続・脱着時に漏れのないシール機構

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.