

品番 : EA425DK-4

品名 : R 1/2" カプラーソケット(雄ねじ/ステンレス製)



販売価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜)／16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1067ページ		



カタログ訂正

24/10/16 使用流体に「ガソリン」「灯油」は適しません。(No.55、No.56 1115)

仕様

メーカー	アオイ	型番	CPR-SSV × R1/2
用途	ソケットオス	使用圧力	0~1.4MPa
使用流体	空気・水・油	使用温度	-10~150°C (凍結なきこと)
ねじサイズ	R1/2"	推奨締付トルク	28~30N·m
材質	SUS316		
無漏洩タイプ			
接続・脱着時に漏れのないシール機構			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.