

品番：EA425DP-8

品名：G 1" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)



販売価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
カタログ価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/12 19:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1760ページ		



スライディングしないようご注意ください。



両路開閉型
潤滑はソケット挿入プラグ裏の穴から行われます。



仕様

耐圧	20MPa	取付ねじ	G1"
作業温度	-25℃～125℃	材質	亜鉛メッキ鋼
重量	701g		
オーリング(NBR)			
両路開閉型			
油圧回路の素早い着脱に便利です。			
バルブ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.