

品番：**EA425DV-1**

品名：1/8"xG1/8" 雌ユニオン(ステンス製)



販売価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
カタログ価格	6,920円(税抜) / 7,612円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/15 18:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品名	規格	材質	単位	在庫
EA425DV-1	1/8"xG1/8"	SUS316	個	0



品名	規格	材質	単位	在庫
EA425DV-1	1/8"xG1/8"	SUS316	個	0

品名	規格	材質	単位	在庫
EA425DV-1	1/8"xG1/8"	SUS316	個	0

仕様

メーカー	キッツ(KITZ)	型番	KF-01-1
材質	ボデー:SUS316 フロントフェルール:SUS316 バックフェルール:SUS316	使用流体	水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度	-196~360℃	適管用	JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンスチューブ
ねじサイズ	G1/8"	チューブ外径	1/8"

ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック

フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます

●最高使用圧力(常温時)

管厚さ0.71mm:73MPa

管厚さ0.89mm:92.81MPa

管厚さ1.0mm:104.15MPa

※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

