


品番 : EA425DX-2

品名 : Rc 1/4" カプラーソケット(高圧)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,740円(税抜) / 5,214円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,740円(税抜) / 5,214円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/18 04:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1711ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|-------|------------|
| 用途 | 油圧機器、圧延機回路、産業機械、油圧プラント回路、航空機、農業機械等 | ねじサイズ | Rc(PT)1/4" |
| 使用圧力 | 20.6MPa | 耐圧力 | 30.9Mpa |
| 材質 | 本体:特殊炭素鋼 シール材:ニトリルゴム(使用温度範囲:-20℃~+80℃) | 重量 | 142g |
| 油圧配管用 | | | |
| 両路開閉型 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.