


品番 : EA425DX-6

品名 : Rc 3/4" カプラーソケット(高圧)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1711ページ		



仕様

用途	油圧機器、圧延機回路、産業機械、油圧プラント回路、航空機、農業機械等	ねじサイズ	Rc(PT)3/4"
使用圧力	20.6MPa	耐圧力	30.9Mpa
材質	本体:特殊炭素鋼 シール材:ニトリルゴム(使用温度範囲:-20℃~+80℃)	重量	536g
油圧配管用			
両路開閉型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.