

品番 : EA425EC-3

品名 : R 3/8" チェックバルブ(真鍮製)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,680円(税抜) / 4,048円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,680円(税抜) / 4,048円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 18 (2026/06/18 04:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1046ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|----------|--------------------------------|
| メーカー | ASK | 型番 | OCB-3F |
| 用途 | クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに流体を流し、逆方向の流れを阻止します | 使用圧力 | 4.9MPa(50kgf/cm ²) |
| 耐圧 | 7.35MPa(75kgf/cm ²) | クラッキング圧力 | 7kPa(0.07kg/cm ²) |
| 適用流体 | 気体または流体 | 材質 | 真鍮 |
| Oリング材質 | バイトン | ねじサイズ | R3/8" |
| 全長 | 40.5mm | 六角二面幅 | 19mm |
| 締付トルク | 18~20N・m | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.