

品番：EA425EC-6

品名：R 3/4" チェックバルブ(真鍮製)



販売価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/18 03:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1046ページ		



## 仕様

メーカー	ASK	型番	OCB-6F
用途	クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに流体を流し、逆方向の流れを阻止します	使用圧力	4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> )
耐圧	7.35MPa(75kgf/cm <sup>2</sup> )	クラッキング圧力	7kPa(0.07kg/cm <sup>2</sup> )
適用流体	気体または流体	材質	真鍮
Oリング材質	バイトン	ねじサイズ	R3/4"
全長	59mm	六角二面幅	29mm
締付トルク	24~26N・m		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.