

品番 : EA425FA-61

品名 : R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品名	規格	材質	単位	在庫
EA425FA-61	R1/8" x 6mm	SUS316	個	1

ねじサイズ	推奨締付トルク
R1/8"	7~9N・m
R1/4"	12~14N・m
R3/8"	22~24N・m
R1/2"	35~38N・m

ねじサイズ	推奨締付トルク
R1/8"	7~9N・m
R1/4"	12~14N・m
R3/8"	22~24N・m
R1/2"	35~38N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0604-1
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	6mm	チューブ内径	4mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R1/8"	推奨締付トルク	7~9N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.