

品番：EA425FA-63

品名：R 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/27 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品名	規格	材質	単位	在庫
EA425FA-63	R 3/8"x 6mm	SUS316	個	6

締め付けジョイントシリーズ

- 締め付け容易・手・筆記簿
- 標準規格のジョイントと同等の性能に準じる
- 使用温度：空気：-65～260℃
水：0～100℃
- スリーブの一体成形による取付け、取外しの容易性を確保

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/2"	7～9N・m
R3/4"	12～16N・m
R1"	22～24N・m
R1 1/4"	30～38N・m

ねじサイズ	標準締め付けトルク
R1/2"	7～9N・m
R3/4"	12～16N・m
R1"	22～24N・m
R1 1/4"	30～38N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0604-3
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	6mm	チューブ内径	4mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気：-65～260℃ 水：0～100℃
取付ねじ	R3/8"	推奨締め付けトルク	22～24N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.