

品番 : EA425FA-81

品名 : R 1/8"x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



寸法	単位	寸法	単位
全長	mm	12	mm
ねじ長さ	mm	7	mm
ねじ径	mm	1/8	inch
外径	mm	8	mm
内径	mm	5	mm

締め付けジョイントシリーズ

- 締め付け容易・手・器具なし
- 標準規格のR1/8"ユニオンと同等の圧力に耐える
- 使用温度: 空気: -65 ~ 260°C
- スリーブの一体成型による取付け、取外しの作業時間を短縮

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/8"	7 ~ 9N・m
R1/4"	12 ~ 16N・m
R3/8"	22 ~ 24N・m
R1/2"	32 ~ 38N・m

材質	規格	寸法	単位	寸法	単位
SUS316	JIS	12	mm	7	mm
SUS316	JIS	1/8	inch	8	mm
SUS316	JIS	5	mm	5	mm

### 仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0805-1
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	8mm	チューブ内径	5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65 ~ 260°C 水: 0 ~ 100°C
取付ねじ	R1/8"	推奨締め付けトルク	7 ~ 9N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.