

品番 : EA425FA-82

品名 : R 1/4" x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/27 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品名	規格	材質	単位	在庫
EA425FA-82	R1/4" x 8mm	SUS316	個	3

**締め付けジョイントシリーズ**  
 ■締め付け容易・手・筆記簿  
 ■標準規格のジョイントと同等の性能に準じる  
 ■使用温度: 空気: -65 ~ 260°C  
 水: 0 ~ 100°C  
 ■スリーブの一体成形による取付け、取外しの容易性を確保

品名	規格	材質	単位	在庫
EA425FA-82	R1/4" x 8mm	SUS316	個	3

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0805-2
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	8mm	チューブ内径	5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65 ~ 260°C 水: 0 ~ 100°C
取付ねじ	R1/4"	推奨締付トルク	12 ~ 14N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.