

品番 : EA425FA-83

品名 : R 3/8" x 8mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜) / 1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 00:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



品名	規格	材質	単位	在庫
EA425FA-83	R 3/8" x 8mm	SUS316	個	5

ねじサイズ	推奨締付トルク
R1/2"	7~9N・m
R3/4"	12~16N・m
R1"	22~24N・m
R1 1/4"	28~30N・m

ねじサイズ	推奨締付トルク
R1/2"	7~9N・m
R3/4"	12~16N・m
R1"	22~24N・m
R1 1/4"	28~30N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-0805-3
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	8mm	チューブ内径	5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260℃ 水: 0~100℃
取付ねじ	R3/8"	推奨締付トルク	22~24N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.