

品番：EA425FC-10

品名：10mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/13 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	ess-1065-0
シリーズ	es-fit	用途	ストレートユニオン
チューブ外径	10mm	チューブ内径	6.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260℃ 水: 0~100℃
材質	SUS316		
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。			
配管時のチューブがねじれにくいです。			
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。			
禁油処理をおこなっています。			
材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。			
流量特性に優れた継手。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.