

品番：EA425FC-12

品名：12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,220円(税抜) / 3,542円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,220円(税抜) / 3,542円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/14 05:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------|--------|---------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ess-1208-0 |
| シリーズ | es-fit | 用途 | ストレートユニオン |
| チューブ外径 | 12mm | チューブ内径 | 8mm |
| 使用流体 | 空気、水、薬品など | 使用温度 | 空気: -65~260℃ 水: 0~100℃ |
| 材質 | SUS316 | | |

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.