

品番：EA425FC-12

品名：12mm ユニオン(ストレート/ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,220円(税抜) / 3,542円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,220円(税抜) / 3,542円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/12 23:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                             |           |        |                           |
|-----------------------------|-----------|--------|---------------------------|
| メーカー                        | アオイ       | 型番     | ess-1208-0                |
| シリーズ                        | es-fit    | 用途     | ストレートユニオン                 |
| チューブ外径                      | 12mm      | チューブ内径 | 8mm                       |
| 使用流体                        | 空気、水、薬品など | 使用温度   | 空気: -65~260℃<br>水: 0~100℃ |
| 材質                          | SUS316    |        |                           |
| 使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。         |           |        |                           |
| ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。 |           |        |                           |
| 配管時のチューブがねじれにくいです。          |           |        |                           |
| 繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。          |           |        |                           |
| 禁油処理をおこなっています。              |           |        |                           |
| 材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。   |           |        |                           |
| 流量特性に優れた継手。                 |           |        |                           |
| RoHS対応品                     |           |        |                           |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.