

品番：EA425HA-103

品名：10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)



販売価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
カタログ価格	2,870円(税抜) / 3,157円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	フロウエル(Flowell)	型番	30-10MC6-C
チューブサイズ	10mm	ねじサイズ	R3/8"
最高圧力(23℃時)	0.6MPa	最高使用温度	100℃
材質	ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE)	適応チューブ	PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
耐薬品性	セッティングが簡単。(特殊工具を用いなくて施工が可能、テーパー収縮シール方式)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.