


品番：EA425HE-104

品名：10mmxRc1/2" コネクタ(雌ねじ/フッ素樹脂)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,510円(税抜) / 4,961円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,510円(税抜) / 4,961円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/15 18:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1030ページ                      |      |   |



#### 仕様

|            |   |        |                   |
|------------|---|--------|-------------------|
| メーカー       | フロウエル(Flowell)                          | 型番     | 30-10FC8-C        |
| チューブサイズ    | 10mm                                    | ねじサイズ  | Rc1/2"            |
| 最高圧力(23℃時) | 0.6MPa                                  | 最高使用温度 | 100℃              |
| 材質         | ボディ:フッ素樹脂(PTFE)<br>ナット:フッ素樹脂(ECTFE)     | 適応チューブ | PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ |
| 耐薬品性       | セッティングが簡単。(特殊工具を用いなくて施工が可能、テーパー収縮シール方式) |        |                   |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.