



品番：EA425HH-10

品名：10mm ユニオン(ハ`ルクヘッド` /フッ素樹脂製)



販売価格	5,250円(税抜) / 5,775円(税込)		
カタログ価格	5,250円(税抜) / 5,775円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/06 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	フロウエル(Flowell)	型番	30-10BU-C
チューブサイズ	10mm	最高圧力(23℃時)	0.6MPa
最高使用温度	100℃	パネル穴サイズ	φ17.2mm
最大パネル厚	6mm	材質	ボディ:フッ素樹脂(PTFE) ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
適応チューブ	PFA・PTFEフッ素樹脂チューブ		
耐薬品性	セッティングが簡単。(特殊工具を用いなくて施工が可能、テーパー収縮シール方式)		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.