品番: EA425KP-3

品名: Rc3/8" パネルユニオン



販売価格	1,330円(税抜)/1,463円(税込)				
カタログ価 格	1,330円(税抜)/1,463円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 20:22現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1071ページ				





仕様

メーカー	潤工社	型番	PF-3/8-3/8-BS
用途	空気圧配管、水圧配管、油圧配管	材質	黄銅
使用温度	空気:-20~60℃ 水·油:0~60℃	最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準拠
ねじサイズ	Rc3/8"	六角対辺	25mm
最大パネル厚	7mm	推奨締付けトルク	17~21N·m
重量	59g		

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.