


品番 : EA425LA-122

品名 : R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 415円(税抜) / 457円(税込) | | |
| カタログ価格 | 415円(税抜) / 457円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/13 00:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1030ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|---------------------------|--------|-------------------|
| メーカー | 潤工社 | 型番 | PN-12X9-PT1/4-BS |
| 用途 | 空気圧配管、水圧配管、油圧配管 | 材質 | 黄銅 |
| 使用温度 | 空気: -20~60℃ 水・油: 0~60℃ | 最高使用圧力 | チューブ最高使用圧力に準拠 |
| 適用チューブ(外径×内径) | 12×9mm | ねじサイズ | R1/4" |
| 六角対辺 | 17・19mm | 有効断面積 | 34mm ² |
| Rねじ締付けトルク | 11.8~13.7N・m | 重量 | 40g |

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

