品番: EA425LA-81

品名: R 1/8"x 8mm ユニオン(ハ-7/黄銅製)



販売価格	265円 (税抜)/292円(税込)					
カタログ価 格	265円(税抜)/292円(税込)					
在庫数	最新在庫: 15 (2025/11/21 16:00現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	1071ページ					





仕様

メーカー	潤工社	型番	PN-8X6-PT1/8-BS
用途	空気圧配管、水圧配管、油圧配管	材質	黄銅
使用温度	空気:-20~60℃ 水·油:0~60℃	最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準拠
適用チューブ(外径×内 径)	8×6mm	ねじサイズ	R1/8"
六角対辺	12·14mm	有効断面積	18mm [*]
Rねじ締付けトルク	6.8~8.8N·m	重量	17g

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

株式会社エスコ