


品番：EA425LE-10

品名：10x10x10mm ユニオン(テー/黄銅製)



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/27 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1030ページ		



仕様

メーカー	潤工社	型番	PTU-10X7.5-BS
用途	空気圧配管、水圧配管、油圧配管	材質	黄銅
使用温度	空気: -20~60℃ 水・油: 0~60℃	最高使用圧力	チューブ最高使用圧力に準拠
適用チューブ(外径×内径)	10×7.5mm	六角対辺	17mm
有効断面積	27mm ²	重量	70g

チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます

【チューブ接続方法】

- ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
- ②その後スパナにて本締めして下さい。
- ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.